


Fiche technique du produit

Spécifications



Canalis KSA - unité d'alimentation - 250A - montage au centre

KSA250ABT4

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Canalis
Nom Du Produit	KS
Nom De L'Appareil	KSA
Compatibilité Produit	Canalis KSA goulotte jeu de barre 100...250 A
Type D'Offre	Classic
Type De Produit Ou Équipement	Unité d'alimentation
Matière Des Barres	Aluminium
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	250 A
Tension Assignée De Service (Us)	230...690 V
Nombre De Circuits	1
Polarité Gaine Électrique Du Jeu De Barre	3L + N + PE
Type De Protection	Sans protection
Type De Commande	Sans
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Équipement Inclus	Cache isolant
Emplacement De Montage	Central
Mode D'Installation	Par vis
Support De Montage	Jeu de barres
Matière Du Corps	Métal
Mode De Raccordement	Cosse pour 240 mm² souple Cosse pour 240 mm² rigide
Largeur	585 mm
Profondeur	173,5 mm
Hauteur	436 mm
Poids Du Produit	13 kg
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
------------------------	-------------------------------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to CEI 62262
--------------------	------------------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	20,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	48,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	63,300 cm
Poids De L'Emballage 1	13,700 kg
Type D'Emballage 2	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	82,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	74,900 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ☒ Sans Svhc Reach
- ☒ Sans Métaux Lourds Toxiques
- ☒ Sans Mercure
- ☒ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)
- ☒ Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises