


Fiche technique du produit

Spécifications



Canalis KSA - coffret d'alimentation 250A - 3PH+N+PE - montage à droite disj.

KSA400ABDD4

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Canalis
Nom Du Produit	KS
Nom De L'Appareil	KSA
Compatibilité Produit	Canalis KSA goulotte jeu de barre 400 A
Type D'Offre	Advanced Colonne montante
Type De Produit Ou Équipement	Unité d'alimentation
Matière Des Barres	Aluminium
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	400 A
Tension Assignée De Service (Us)	230...690 V
Nombre De Circuits	1
Polarité Gaine Électrique Du Jeu De Barre	3L + N + PE
Type De Protection	Disjoncteur de protection
Type De Commande	Poignée rotative
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Emplacement De Montage	Droite
Support De Montage	Jeu de barres
Matière Du Corps	Métal
Mode De Raccordement	Câble avec cosse Barres
Largeur	860 mm
Profondeur	276 mm
Hauteur	346 mm
Poids Du Produit	22,2 kg
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to CEI 62262

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	21,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	39,3 cm
Longueur De L'Emballage 1	86,6 cm
Poids De L'Emballage 1	25,82 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises