


Fiche technique du produit

Spécifications

KT 5X1000AL SECTIONNEUR NS NA



KTA1000SL71

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Canalis
Nom Du Produit	KT
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur de couplage
Compatibilité Produit	Canalis KTA goulotte jeu de barre 1000 A ComPact NS1000 NA switch disconnector 1000 A
Application	Isolation
Matière	Aluminium
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	1000 A à 35 °C
Polarité Gaine Électrique Du Jeu De Barre	3L + N + PE
Position Du Pôle Neutre	Droite
Pe Conductor	Renforcé
Niveau De Court-Circuit	Version renforcée
Position Du Jeu De Barre	De chant Plat
Équipement Inclus	Sectionneur Poignée Coffret
Switch Disconnector Control Type	Poignée rotative
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Tension Assignée De Service (Us)	1000 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ui] Tension D'Isolation	1000 V
Type De Dimension	Fixe
Busbar Length	2000 mm
Busbar Width	140 mm
Busbar Height	104 mm
Charge Linéaire	19 kg/m
Cubicle Length	900 mm
Cubicle Width	600 mm
Cubicle Height	608 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	65 kA pendant 1s
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	143 kA
Limite De Contrainte Thermique	4225000 kA ² .s
Normes	CEI 61439-6 CEI 61439-1

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to CEI 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % de In) 35...40 °C (97 % de In) 40...45 °C (93 % de In) 45...50 °C (90 % de In) 50...55 °C (86 % de In)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	60,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	200,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	69,0 cm
Poids De L'Emballage 1	137,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------