


Fiche technique du produit

Spécifications



KT 3X1250AL ZED CHANT PLAT N1

KTA1250CP31

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Canalis
Nom Du Produit	KT
Type De Produit Ou Équipement	Coude multiple
Description Du Jeu De Barre	Standard
Nom De L'Appareil	KTA
Application	Changement de direction
Matière	Aluminium
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	1250 A à 35 °C
Polarity	3L + PE
Sens De Départ	direction 1: plat à droite direction 2: de chant à vers le haut
Angle De Fonctionnement	90 °
Earth Conductor	Terre standard
Niveau De Court-Circuit	Version standard
Équipement Inclus	Unité de jonction Unité de goulotte

Complémentaires

Matière Du Boîtier	Film en polyester
Matière Des Contacts	Cuivre
Tension Assignée De Service (Us)	1000 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ui] Tension D'Isolation	1000 V
Courant Assigné De Courte Durée Admissible (Ik)	50 kA
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	110 kA
Champ Magnétique Rayonné	0,75 µT
Limite De Contrainte Thermique	2500000 kA².s
Thdi	0...15 % 1250 A 15...33 % 1600 A 33...100 % 2000 A
Chute De Tension Maximale	<0,0049 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,005 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0047 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0043 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Position Du Pôle Neutre	Droite
Normes	CEI 61439-6 CEI 61439-1
Type De Dimension	Sur mesure
Largeur	140 mm
Hauteur	direction 2: 220...599 mm
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Longueur	direction 1: 300 mm direction 3: 300 mm
Charge Linéaire	16 kg/m

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to CEI 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % de In) 35...40 °C (97 % de In) 40...45 °C (93 % de In) 45...50 °C (90 % de In) 50...55 °C (86 % de In)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	34,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	35,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	73,2 cm
Poids De L'Emballage 1	30,2 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------