


Fiche technique du produit

Spécifications



KT 5X4000CU ALIMENTATION ER N4

KTC4000ER54

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Canalis
Nom Du Produit	KT
Type De Produit Ou Équipement	Goulotte d'alimentation coude plat
Nom De L'Appareil	KTC
Application	Longueur de l'alimentation
Alimentation	Tableau électrique Transformateur immergé dans l'huile
Matière	Cuivre
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	4000 A à 35 °C
Position Du Pôle Neutre	Haut
Sens De Départ	direction 1: de chant à gauche
Earth Conductor	Renforcé
Niveau De Court-Circuit	Version standard
Équipement Inclus	Unité de goulotte

Complémentaires

Matière Du Boîtier	Film en polyester
Matière Des Contacts	Cuivre
Tension Assignée De Service (Us)	1000 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[U _i] Tension D'Isolation	1000 V
Courant Assigné De Courte Durée Admissible (Ik)	90 kA
[I _{pk}] Courant Assigné De Crête Admissible	198 kA
Champ Magnétique Rayonné	2,1 µT
Limite De Contrainte Thermique	8100000 kA ² .s
Thdi	33...100 % 2500 A 15...33 % 3200 A 0...15 % 4000 A
Chute De Tension Maximale	<0,001 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0012 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0012 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0012 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Mode D'Installation	Par vis
Support De Montage	Platine

Polarity	3L + N + PER
Nombre De Sorties De Dérivation	0
Normes	CEI 61439-6 CEI 61439-1
Type De Dimension	Sur mesure
"Pas" De Raccordement	80...250 mm
Profondeur	510 mm
Hauteur	direction 1: 200...534 mm
Longueur	direction 2: 300 mm
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Charge Linéaire	92 kg/m

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to CEI 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % de In) 35...40 °C (95 % de In) 40...45 °C (90 % de In) 45...50 °C (84 % de In) 50...55 °C (79 % de In)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	51,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	55,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	77,5 cm
Poids De L'Emballage 1	116,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------