


Fiche technique du produit

Spécifications



KT 5X4000CU ALIMENTATION ER N1

KTC4000ER71

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Canalis
Nom Du Produit	KT
Type De Produit Ou Équipement	Goulotte d'alimentation droite
Nom De L'Appareil	KTC
Application	Longueur de l'alimentation
Alimentation	Transformateur immergé dans l'huile Tableau électrique
Matière	Cuivre
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	4000 A à 35 °C
Position Du Pôle Neutre	Droite
Earth Conductor	Renforcé
Niveau De Court-Circuit	Version renforcée
Équipement Inclus	Unité de goulotte

Complémentaires

Matière Du Boîtier	Film en polyester
Matière Des Contacts	Cuivre
Tension Assignée De Service (Us)	1000 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ui] Tension D'Isolement	1000 V
Courant Assigné De Courte Durée Admissible (Ik)	120 kA
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	264 kA
Champ Magnétique Rayonné	2,1 µT
Limite De Contrainte Thermique	14400000 kA².s
Thdi	33...100 % 2500 A 15...33 % 3200 A 0...15 % 4000 A
Chute De Tension Maximale	<0,001 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0012 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0012 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long <0,0012 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1A pour 100 m de long
Mode D'Installation	Par vis
Support De Montage	Platine
Polarity	3L + N + PER

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre De Sorties De Dérivation	0
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6
Type De Dimension	Fixe
"Pas" De Raccordement	115 mm
Largeur	545 mm
Profondeur	510 mm
Hauteur	direction 1: 235 mm
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Charge Linéaire	92 kg/m

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to CEI 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % de In) 35...40 °C (95 % de In) 40...45 °C (90 % de In) 45...50 °C (84 % de In) 50...55 °C (79 % de In)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	51,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	55,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	45,0 cm
Poids De L'Emballage 1	54,9 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------