

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys LG7D - démarreur en coffret - 9..14A - bobine 24Vca

LG7D12B716

- ⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023
- ⚠ Fin de service le: 31 déc. 2023

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys LG
Nom De L'Appareil	LG7D
Type De Produit Ou Équipement	Démarreur DOL intégré
Application	Sécurité
Catégorie D'Emploi	AC-3
Composition De L'Appareil	Contacteur Disjoncteur
Puissance Moteur Kw	3 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz 5,5 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 5,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
Zone De Réglage De Protection Thermique	9...14 A
Tension Du Circuit De Commande [Uc]	24 V CA 50/60 Hz
Type De Commande	Bouton-poussoir démarrage blanc I Bouton-poussoir stop noir O Bouton-poussoir coup de poing arrêt d'urgence rouge

Complémentaires

Normes	CEI 60204-1 CEI 60947-4-1
Certifications Du Produit	CE UKCA
Nombre D'Entrée De Câble	4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut 4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
Hauteur	165 mm
Profondeur	146 mm
Poids Du Produit	1,6 kg
Largeur	175 mm

Environnement

Matière	Polycarbonate
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 conforming to CEI 60529
Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Caractéristique D'Environnement	Standard

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	17,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	24,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,5 cm
Poids De L'Emballage 1	1,9 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie