

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys U - répartiteur 8 départs-moteurs - 8xRJ45 - 2 HE10 côté automate - 24Vcc

LU9G02

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom De L'Appareil	LU9G
Type De Produit Ou Équipement	Bloc de distribution
Accessoires Associés	8 démarreurs directs maximum 4 démarreurs de renversement maximum

Complémentaires

[Us] Tension D'Alimentation	24 V CC
Poids Du Produit	0,26 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	20,7 cm
Poids De L'Emballage 1	264,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	5,805 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACH
Directive Rohs Ue		Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine
Deee		Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.