

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Compact INS/INV commande rotative frontale INS 40 à 160 poignée noire

LV428941

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Gamme De Produit                         | INS40...160             |
| Nom De L'Appareil                        | poignée rotative        |
| Type De Produit Ou Équipement            | Poignée rotative        |
| Type D'Accessoires / Pièces Séparées     | Accessoires de contrôle |
| Couleur De Poignée                       | Noire                   |
| Couleur Du Plastron De La Commande       | Noir                    |
| Style De Montage De La Commande Rotative | Prolongé                |

### Complémentaires

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Cadenassage De La Commande Rotative         | Cadenas sur position OFF |
| Emplacement De Montage De Poignée Tournante | Façade                   |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 10,5 cm   |
| Largeur De L'Emballage 1       | 10,0 cm   |
| Longueur De L'Emballage 1      | 48,0 cm   |
| Poids De L'Emballage 1         | 499,9 g   |
| Type D'Emballage 2             | CAR       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 6         |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 30,0 cm   |
| Largeur De L'Emballage 2       | 40,0 cm   |
| Longueur De L'Emballage 2      | 60,0 cm   |
| Poids De L'Emballage 2         | 2,999 kg  |
| Type D'Emballage 3             | PAL       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 72        |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 90,0 cm   |
| Largeur De L'Emballage 3       | 80,0 cm   |
| Longueur De L'Emballage 3      | 120,0 cm  |
| Poids De L'Emballage 3         | 35,993 kg |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach   [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue   Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine   [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental   [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité   [Informations de fin de vie](#)