

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ComPacT NSX - déclencheur voltmétrique MN - 24Vca 50/60 Hz pour NSX100-630

LV429404

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Gamme                               | ComPacT  |
| Gamme De Produit                    | ComPacT NSX100...250<br>ComPacT NSX100...250 nouvelle génération<br>ComPacT NSX400...630<br>ComPacT NSX400...630 nouvelle génération<br>ComPacT NSX100...250 DC<br>ComPacT NSX100...250 DC nouvelle génération<br>ComPacT NSX100...250 DC PV<br>ComPacT NSX100...250 DC PV nouvelle génération<br>ComPacT NSX400...630 DC<br>ComPacT NSX400...630 DC nouvelle génération<br>ComPacT NSX400...630 DC PV<br>ComPacT NSX400...630 DC PV nouvelle génération |
| Nom De L'Appareil                   | MN   |
| Type De Produit Ou Équipement       | Tension de déclenchement   |
| Application                         | Contrôle   |
| Type De Déclencheur<br>Voltmétrique | Bobine d'ouverture<br>Déclencheur d'ouverture MN à manque de tension   |
| [Uc] Tension Circuit De<br>Commande | 24 V CA 50/60 Hz   |
| Compatibilité De Gamme              | ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX nouvelle génération<br>ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX DC nouvelle génération<br>ComPacT ComPacT NSX<br>ComPacT ComPacT NSX DC<br>EasyPact EasyPact CVS<br>PowerPact PowerPact Multistandard   |

## Complémentaires

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Seuil De Fonctionnement             | 0,35 à 0,7 x Un ouverture<br>0,85 x Un fermeture    |
| Temps De Réponse                    | 50 ms   |
| Puissance Au Maintien               | 5 VA  |
| Courant Démarrage Alimentation      | 10 VA   |
| Borne De Raccordement<br>Auxiliaire | Ressort 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) |
| Longueur De Dénudage Des Fils       | 7 mm  |

## Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type D'Emballage 1             | PCE    |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1      |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 4,5 cm |
| Largeur De L'Emballage 1       | 4,5 cm |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Longueur De L'Emballage 1</b>      | 6,0 cm   |
| <b>Poids De L'Emballage 1</b>         | 120,0 g  |
| <b>Type D'Emballage 2</b>             | BB1      |
| <b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b> | 10       |
| <b>Hauteur De L'Emballage 2</b>       | 7,0 cm   |
| <b>Largeur De L'Emballage 2</b>       | 10,5 cm  |
| <b>Longueur De L'Emballage 2</b>      | 23,5 cm  |
| <b>Poids De L'Emballage 2</b>         | 1,252 kg |
| <b>Type D'Emballage 3</b>             | S03      |
| <b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b> | 60       |
| <b>Hauteur De L'Emballage 3</b>       | 30,0 cm  |
| <b>Largeur De L'Emballage 3</b>       | 30,0 cm  |
| <b>Longueur De L'Emballage 3</b>      | 40,0 cm  |
| <b>Poids De L'Emballage 3</b>         | 7,894 kg |

## Garantie contractuelle

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Garantie</b> | 18 mois |
|-----------------|---------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Sans Pvc

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises