

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Compact NSX - Declencheur tm250g 4p4d compact NSX100-2

LV430097

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2022

⚠ Arrêt de commercialisation

**Message important: Ce produit est passé à la nouvelle gamme ComPacT et n'est plus commercialisé. Il continuera d'être disponible au premier semestre 2023 uniquement pour des projets spécifiques.**

**Statut commercial: Arrêt de commercialisation**

## Principales

Gamme	ComPacT
Gamme De Produit	ComPacT NSX100...250
Type De Produit Ou Équipement	Déclencheur
Nom Du Déclencheur	TM-G
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Compatibilité De Gamme	ComPacT NSX250 ComPacT NSX250 CC
Application	Générateur
Nombre De Pôles	4P
Pôles Protégés	4t
Position Du Pôle Neutre	Gauche
Fonctions De Protection Du Déclencheur	LI
Type De Protection	L : for protection surcharge (thermique) I : for protection (magnétique) court-circuit
Courant Nominal De Déclenchement	250 A à 40 °C
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 50/60 Hz 750 V CC
Type De Réseau	CA CC
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz

## Complémentaires

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Réglable
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,7 à 1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fixe
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120...400 s à 1,5 x In
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Fixe
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	520 A
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Fixe

Protection Différentielle	Sans
Neutral Protection Settings	1 x Ir (4t)

## Environnement

Normes	EN/CEI 60947-2 UL 508
Certifications Du Produit	EAC CCC Marine
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	15 cm
Poids De L'Emballage 1	420 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	32
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	42,087 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	768
Hauteur De L'Emballage 3	70 cm
Largeur De L'Emballage 3	120 cm
Longueur De L'Emballage 3	80 cm
Poids De L'Emballage 3	322,56 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

**Directive Rohs Ue** Conforme  
[Déclaration RoHS UE](#)

**Régulation Rohs Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

**Deee** Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.