

Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NSX - télécommande communicante avec adaptateur SDE - 220/240Vca NSX250

LV431549

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Nom De L'Appareil	MT100/160
Type De Produit Ou Équipement	Télécommande
Application	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité De Gamme	ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX250 nouvelle génération ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX DC nouvelle génération NSX250 DC
Type De Commande	Communicant
[Uc] Tension Circuit De Commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Mode De Montage Du Disjoncteur	Fixe
Courant Nominal Du Châssis Du Disjoncteur	250 A

Complémentaires

Type De Signal De Commande	Impulsion Maintenu
Temps De Réponse Du Disjoncteur	< 700 ms ouvert < 80 ms fermé
Fréquence De Fonctionnement Maximale	4 par minute
Puissance Consommée Maximale En Va	500 VA fermeture 500 VA ouverture
Equipement Inclus	Adaptateur SDE
Verrouillages Optionnels	Cadenassage sur position OFF 1 à 3 cadenas Ø 5 à Ø 8

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	12,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,1 cm
Poids De L'Emballage 1	1,41 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	15
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 2	21,426 kg
------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie