

Fiche technique du produit

Spécifications



Compact NSX - Declencheur micrologique 6.3 e 400a 3p3d pour disjoncteur NSX400/630

LV432109

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2022

⚠ Arrêt de commercialisation

Message important: Ce produit est passé à la nouvelle gamme ComPacT et n'est plus commercialisé. Il continuera d'être disponible au premier semestre 2023 uniquement pour des projets spécifiques.

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	ComPacT
Gamme De Produit	ComPacT NSX400...630
Type De Produit Ou Équipement	Déclencheur
Nom Du Déclencheur	Micrologique 6.3 E
Type De Déclencheur	Électronique
Compatibilité De Gamme	ComPacT NSX400 ComPacT NSX630
Application	Distribution Générateur
Nombre De Pôles	3P
Pôles Protégés	3t
Fonctions De Protection Du Déclencheur	LSIG
Type De Protection	L : for protection surcharge (long retard) S : for protection court retard I : for protection instantanée contre court-circuit G : for protection court-circuit à la masse
Courant Nominal De Déclenchement	400 A à 40 °C
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 50/60 Hz
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Réglable 9 positions
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	160...400 A
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Réglable
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	15...400 s à 1,5 x Ir 0,35...11 s à 7,2 x Ir 0,5...16 s à 6 x Ir
Mémoire Thermique	20 minutes avant et après le déclenchement
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Réglable

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1,5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Réglable
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Réglable
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	1,5...11 x In ComPact NSX630 1,5...12 x In ComPact NSX400
Ground-Fault Protection Pick-Up Adjustment Type Ig	Réglable
[Ig] Ground-Fault Protection Pick-Up Adjustment Range	0,4...1 x In pour In = 40 A 0,2 à 1 x ponce pour In > 40 A Activation Ig on/off
Ground-Fault Protection Time Delay Adjustment Type Tg	Réglable
[Tg] Ground-Fault Protection Time Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Protection Différentielle	Sans
Zone De Verrouillage Sélectif Logique Zsi	Avec
Signalisation Locale	pour prêt à fonctionner DEL clignotante (vert) poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge) poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
Type D'Afficheur	Afficheur LCD
Type De Mesure	Compteur d'énergie
Communication Des Données	Demande de courant et puissance Indicateurs de maintenance Valeurs instantanées et de demande Qualité d'alimentation Mesure de l'énergie Maximètres/minimètres Historiques temps emboutissage et tableaux des événements Paramètres de protection et d'alarme
Enregistrement De Données Électriques	Indicateurs de maintenance

Environnement

Normes	UL 508 EN/CEI 60947-2
Certifications Du Produit	CCC Marine EAC
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60947-1
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à CEI 60529
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	13,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	17,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	21,5 cm

Poids De L'Emballage 1	1,523 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	9,904 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.