



### Principales

Gamme	Masterpact
Nom de l'appareil	MN
Fonction produit	Tension de déclenchement
Fonction de l'appareil	Sécurité
Compatibilité de gamme	Masterpact MTZ1 disjoncteur Masterpact MTZ2 disjoncteur Masterpact MTZ3 disjoncteur
Type de déclencheur voltométrique	Déclencheur à minimum de tension

### Complémentaires

Type de commande	Communicant Standard
Fonction de signalisation	Erreur Bobine alimentée MN ouvert
Tension circuit de commande	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V CC
Réglage du seuil en tension	0,35...0,7 Un - pendant ouverture durée 0,85 Un - pendant fermeture durée
Puissance au maintien	4,5 VA
Mode d'installation	Fixe
Temps de réponse	40 ms à +/- 5 % pour Masterpact MTZ1 90 ms à +/- 5 % pour Masterpact MTZ2 90 ms à +/- 5 % pour Masterpact MTZ3
Équipement fournis	1 fiche d'instruction
Type d'offre	Pièce de rechange

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1649 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Disponible <a href="#">Informations de fin de vie</a>