


# Fiche technique du produit

Spécifications



## MasterPact MTZ1/2/3 - déclencheur mini de tension MN - 380/480Vca - fixe

LV847385

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temps De Réponse Max                | 45 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ1<br>95 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ2<br>95 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ3 |
| Gamme                               | MasterPact                                                                                                                          |
| Nom De L'Appareil                   | MN                                                                                                                                  |
| Type De Produit Ou Équipement       | Déclencheur à minimum de tension                                                                                                    |
| Application                         | Sécurité                                                                                                                            |
| Compatibilité De Gamme              | Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur<br>Masterpact MasterPacT MTZ2 disjoncteur<br>Masterpact MasterPacT MTZ3 disjoncteur          |
| Type De Déclencheur<br>Voltmétrique | Instantané                                                                                                                          |

### Complémentaires

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Type De Commande                         | Standard                                     |
| Tension D'Alimentation [Un]              | 380...480 V CA 50/60 Hz                      |
| Réglage Du Seuil En Tension              | 0,35...0,7 Un ouverture<br>0,85 Un fermeture |
| Maintien De La Consommation<br>D'Énergie | 4,5 VA                                       |
| Mode De Montage Du Disjoncteur           | Fixe                                         |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 3,5 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 6,1 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 8,3 cm  |
| Poids De L'Emballage 1         | 172,0 g |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach   [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue   Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine   [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental   [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité   [Informations de fin de vie](#)