Fiche technique du produit

Spécifications

Unica - prise RJ45 - grade 3 multimédia - cat.6 STP - 2 modules - aluminium

MGU3.417.30

La production de ce produit a été arrêtée le: 15 juin 2023

Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Unica
Design	Unica Top - Unica Class
Type De Produit Ou Équipement	Prise informatique
Application	Communication
Présentation Du Produit	Mécanisme
Nuance De La Couleur	Aluminium
Type De Prise Informatique	RJ45 4 contact(s) Cat.6 < 250 MHz
Equipement Inclus	Rabat de protection Porte-étiquette

Complémentaires

Type De Réseau De Communication	1000BASE-TX
Protocole De Communication	ATM 1200 Mbps
Destination Du Produit	Gouttière Boîtier au sol
Nombre De Modules	2 modules
Nombre De Prises D'Alimentation	1
Type D'Espace	Infraplus
Type De Connecteur	S-One
Type De Blindage Du Câble	S/FTP
Organisation Du Câblage	Paire torsadée blindée
Raccordement	Cliquet
Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Clipsable Par clips: écran
Sens De Montage	Droit
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): couvercle de mécanisme
Profondeur	36 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur D'Encastrement	25 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Degré De Protection Ip	IP40
Tenue Aux Chocs Ik	IK01
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	15…30 °C
Température Ambiante De Stockage	0…35 °C
Caractéristique D'Environnement	Huile Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Résistant aux UV Décolorant Savon liquide Alcool
Normes	ISO 8877

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,9 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,5 cm
Poids De L'Emballage 1	46,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	8,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	18,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,5 cm
Poids De L'Emballage 2	582,0 g
Type D'Emballage 3	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 3	20
Hauteur De L'Emballage 3	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	1,398 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Performances en matière de bien-être

Sans Métaux Lourds Toxiques	
Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises