

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - variateur rotatif - 1..10V - 400VA - 2 modules - blanc

MGU3.510.18

! La production de ce produit a été arrêtée le: 26 mars 2024

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

### Principales

Design	Unica (esthétique standard)
Type De Produit Ou Équipement	Variateur
Présentation Du Produit	Mécanisme
Mode De Fixation	Clipsable
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50 Hz
Nombre De Modules	2 modules
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

### Complémentaires

Commande Du Variateur	Type poussoir rotatif
Courant Permanent Maximum	0,2 A
Nombre De Sorties De Courant	<= 200 mA
Nombre Total De Brins	4
Type De Charge	Tube fluorescent (diamètre : 26...38 mm) : 1 ballast électronique et entrée 1-10 V - 400 VA Tube fluorescent, 36 W : 10 ballast électronique et entrée 1-10 V - 400 VA Tube fluorescent, 2 x 16 W (diamètre : 26...30 mm) : 5 ballast électronique et entrée 1-10 V - 400 VA Relai externe : 50 ballast électronique 1-10 V - 400 VA
Type De Protection	Fusible de protection
Type De Fusible	4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Marquage	L+N
Raccordement	Bornes à vis
Capacité De Serrage Des Bornes	<= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Matière	Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
Normes	EN 60669-2-1
Certifications Du Produit	Aenor CE
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...30 °C
Température Ambiante De Stockage	-20...60 °C
Profondeur D'Encastrement	34 mm
Profondeur	54 mm
Largeur	45 mm

Hauteur	45 mm
Poids Du Produit	0,104 kg

## Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Degré De Protection (Ip)	IP20

Caractéristique D'Environnement	Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Pétrole Décolorant Résistant aux UV Huile Savon liquide Alcool
---------------------------------	--

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,200 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,600 cm
Poids De L'Emballage 1	89,000 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	15
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	1,687 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

**Régulation Reach** [Déclaration REACH](#)

**Directive Rohs Ue** Conforme aux dérogations

**Régulation Rohs Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

**Deee** Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.