

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica KNX - contrôleur de température - graphite

MGU3.534.12

- ⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 juil. 2023
- ⚠ Fin de service le: 30 sept. 2023

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme	Unica
Design	Unica KNX
Type De Produit Ou Équipement	Thermostat
Application	Pièce
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Nuance De La Couleur	Graphite
Type De Bus	KNX

Complémentaires

Type De Technologie	Électronique
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Type De Réglage	Ajustement manuel des points de réglage
Nombre De Modules	2 modules
Composition De L'Appareil	Affichage 4 boutons
Type De Commande	Contrôle local
Capacité De Serrage Des Bornes	<= 2 x 2,5 mm² pour souple câble(s) <= 2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
Description Des Contacts	1 F/O
Raccordement	Bornes sans vis
Informations Affichées	Heure Mode d'exploitation Jour Température
Etat Led	Programming LED
Température Programmable	Non
Plage De Réglage De La Température	0...40 °C
Précision De Mesure	± 1 K
Matière	Plastique
Traitement De Surface	Verni
Finition De La Surface	Brillant
Montage De L'Appareil	Encastré

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode De Fixation	Clipsable
Hauteur De Montage Minimum	1,5 m
Profondeur	39 mm
Profondeur D'Encastrement	26 mm

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20
Tenue Aux Chocs Ik	IK01
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-5...45 °C
Caractéristique D'Environnement	Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Alcool Pétrole Résistant aux UV Décolorant Acétone Huile
Normes	EMC directive LV directive

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,800 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,500 cm
Poids De L'Emballage 1	146,000 g
Type D'Emballage 2	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	15,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	761,000 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises