

Fiche technique du produit

Spécifications



Pragma - mini coffret encastré - 1x8 mod. - portillon fumé - bornier de terre

MIP22108S

! La production de ce produit a été arrêtée le: 1 janv. 2020

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Resi9
Nom Du Produit	Resi9 MP
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier
Type D'Extensibilité	Boîtier modulaire
Nombre De Modules 18Mm Par Rangée	8
Nombre De Rangées Horizontales	1
Type De Porte	Fumé
Largeur	198 mm paroi: 222 mm extérieur:
Hauteur	228 mm paroi: 252 mm extérieur:
Profondeur	18 mm extérieur: 80 mm paroi: 98 mm total:

Complémentaires

Installation Du Coffret	Encastré
Pas De 9 Mm	16
Nombre Total De Modules De 18 Mm	8
[In] Courant Assigné D'Emploi	63 A
Type De Rail	Rail asymétrique 35 mm
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Entrée De Câble	Trous prédécoupés
Type De Bornier	Terre / neutre
Nombre De Borniers	1 terre (vissé) avec 8 départs 1 neutre (vissé) avec 8 départs
Départs Du Bornier Répartiteur	1 x 16 mm ² pour terre 1 x 16 mm ² pour neutre 3 x 6 mm ² pour terre 3 x 6 mm ² pour neutre 4 x 10 mm ² pour terre 4 x 10 mm ² pour neutre
Matière Du Coffret	Partie arrière :techno plastique Porte :techno plastique Face avant :techno plastique
Profondeur Interne	76 mm

Couleur	Face avant: blanc (RAL 9003) Porte: fumé (RAL 9003)
Segment De Marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-3 CEI 60670-1 CEI 60670-24
Labels Qualité	IMQ
Tenue Au Feu	Porte : 650 °C Partie arrière : 650 °C Face avant : 650 °C
Degré De Protection Ip	IP40
Tenue Aux Chocs Ik	IK07
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	22,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	25,0 cm
Poids De L'Emballage 1	700,0 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	30,7 cm
Largeur De L'Emballage 2	41,6 cm
Longueur De L'Emballage 2	53,8 cm
Poids De L'Emballage 2	7,7 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	160
Hauteur De L'Emballage 3	120,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,0 cm
Poids De L'Emballage 3	135,2 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises