

Fiche technique du produit MTN564419

Caractéristiques

Argus - détecteur de mouvement - installation
plafond - intérieur/extérieur 360°

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	ARGUS
Fonction produit	Détecteur de mouvement
Type de charge	Capacitif : : 10 A, 140 µF - 230 V AC Lampe à incandescence : 3 000 W - 230 V AC Lampe Halogène : 2 500 W - 230 V AC
Nuance de la couleur	Blanc polaire
Code couleur	RAL 9010
Type d'emballage	Carton

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V
Courant de sortie	16 A
Type de protection	Protection de zone de glissement
Type de réglage	Seuil de luminosité Durée de minuterie
Type d'afficheur	DEL
Temporisation	1 s...8 min
Réglage de l'intensité lumineuse	3...1000 lx
Angle de détection	0...360 °
Portée de détection	Frontal 16 m Latéral 10 m
Matière	PC (polycarbonate) avec brillant surface
Montage de l'appareil	Montage plafond
Hauteur de montage minimum	2,5 m

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP55
Température de fonctionnement maximale	-20...25 °C
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0845 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil - Go to CaP for more details Go to CaP for more details

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------