

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Styl - Interrupteur bipolaire - saillie - IP55 - IK08 connex auto - gris

MUR35033

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Mureva Styl
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur à bascule
Présentation Du Produit	Produit complet
Type De Technologie	Électromécanique
Nombre De Touches	1
Nuance De La Couleur	Gris (RAL 7016)

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Saillie
Fonction Interrupteur	Bipolaire 1 voie
Commande	Enjoliveur
Courant Assigné D'Emploi	16 AX
Type De Charge	Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 200 W
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA
Conditions D'Utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) SEBS Laiton
Mode De Fixation	Par vis
Capacité De Serrage Des Bornes	1,5...2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour multibrins câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour souple câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	13 mm
Entrée De Câble	Accès facile aux vannes (diamètre : 6...20 mm)
Résistance Aux Produits Chimiques Et Détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Hauteur	76 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	64 mm
Profondeur En Saillie	64 mm

Environnement

Labels Qualité	EAC AENOR NF CE
Degré De Protection (Ip)	IP55
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK08
Tenue À La Flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...40 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...55 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,600 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,700 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,600 cm
Poids De L'Emballage 1	122,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	8,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	16,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	39,500 cm
Poids De L'Emballage 2	1,320 kg
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	60
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	8,660 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue [Conforme aux dérogations](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Pas d'opérations particulières de recyclage requises](#)