

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Styl - Double va et vient - composable - IP55 - IK08 - blanc

MUR39022

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme De Produit	Mureva Styl
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur à bascule
Présentation Du Produit	Mécanisme
Type De Technologie	Électromécanique
Nombre De Touches	2
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

### Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré Saillie
Fonction Interrupteur	Va et vient
Commande	Enjoliveur
Courant Assigné D'Emploi	10 AX
Type De Charge	Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA
Conditions D'Utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	SEBS ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Laiton
Mode De Fixation	Par vis
Capacité De Serrage Des Bornes	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	13 mm
Résistance Aux Produits Chimiques Et Détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	40 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

## Environnement

Labels Qualité	CE NF EAC AENOR
Degré De Protection (Ip)	IP55
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK08
Tenue À La Flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...40 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...55 °C

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,500 cm
Poids De L'Emballage 1	60,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	7,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	16,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	39,500 cm
Poids De L'Emballage 2	701,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	60
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	4,856 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable    Transparence    RoHS/REACH

## Performances des ressources

 Sustainable Packaging

## Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises