

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - saillie - IP55 IK08 - connex auto - blanc

MUR39030

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Mureva Styl
Gamme De Produit	Mureva Styl
Type De Produit Ou Équipement	Prise électrique
Présentation Du Produit	Produit complet
Configuration Des Pôles De La Prise	2P+T
Description Standard De La Prise	Avec contact de terre
Écart-Type De Sortie	Français
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Saillie
Type De Plaque	Avec volet
Nombre De Prises D'Alimentation	1
Courant Assigné D'Emploi	16 A
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA
Conditions D'Utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Plastique Laiton Polypropylène
Mode De Fixation	Par vis
Capacité De Serrage Des Bornes	1...2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1...2,5 mm ² pour multibrins câble(s) 1...2,5 mm ² pour souple câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	13 mm
Entrée De Câble	Accès facile aux vannes (diamètre : 6...12 mm)
Hauteur	76 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	64 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Résistance Aux Produits Chimiques Et Détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
--	---

Environnement

Labels Qualité	NF
Degré De Protection (Ip)	IP55
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK08
Tenue À La Flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...40 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...55 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,600 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,300 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,600 cm
Poids De L'Emballage 1	130,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	8,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	16,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	39,500 cm
Poids De L'Emballage 2	1,400 kg
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	60
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	9,151 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conforme aux dérogations

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises