

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CC
Fonction produit	Thermostat électronique
Plage de réglage de la température	-40...80 °C
Type d'afficheur	Écran OLED
Informations affichées	Température en °C Température en °F

Complémentaires

Tension d'entrée	200...240 V CA
Type de capteur	Détecteur NTC externe optionnel
Pouvoir de commutation maximum	4 A 230 V CA
Raccordement électrique	10 bornes 2,5 mm ²
Mode d'installation	Par vis Pincé
Hauteur	Externe : 85 mm
Largeur	Externe : 56 mm
Profondeur	Externe : 44 mm
Emplacement de montage	Sur platine de montage Rail DIN 35 mm Montant Spacial Traverses
Température de fonctionnement maximale	-40...80 °C
Hystérésis	2 K valeur programmée
Nombre de sorties	2 sortie(s) fonction ventilation/chauffage
Matière	PC
Couleur	Gris clair
Tenue à la flamme	Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)
Certifications du produit	UR

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine) Se conformer - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
