

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys CC - thermostat - à ouverture - rouge - °C

NSYCCOTHC

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom Du Produit	ClimaSys CC
Type De Produit Ou Équipement	Thermostat simple
Plage De Réglage De La Température	0...60 °C
Informations Affichées	Température en °C

Complémentaires

Tension D'Entrée	250 V
Type De Capteur	Métal plaqué
Description Des Contacts	"O"
Résistance De Contact	10 mOhm
Durée De Vie En Cycles	100000 cycle
Pouvoir De Commutation Maximum	2 A 120...250 V CA inductive pf: 0,6 10 A 250 V CA résistive 15 A 120 V CA résistive 30 W CC
Raccordement Électrique	4 bornes, capacité de serrage: 2,5 mm²
Mode D'Installation	Pincé
Hauteur	68 mm externe:
Largeur	33 mm externe:
Profondeur	44 mm externe:
Poids Du Produit	40 g
Emplacement De Montage	Montant Spacial Rail DIN 35 mm Traverses Sur plaque de montage
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...80 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20
Hystérésis	7 K +/- 0,4K
Nombre De Sorties	1 fonction de chauffage
Matière	PC
Couleur	Gris clair
Tenue À La Flamme	Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0)
Certifications Du Produit	UL

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,826 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,35 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,128 cm
Poids De L'Emballage 1	63,504 g
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	3600
Hauteur De L'Emballage 2	120 cm
Largeur De L'Emballage 2	100 cm
Longueur De L'Emballage 2	160 cm
Poids De L'Emballage 2	290 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises