

Statut commercial : Arrêt de fabrication



Cycle de vie

Ce produit n'est plus fabriqué: 31 décembre 2014

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CE
Fonction produit	Échangeur air-air
Type de montage	Sur dessus de l'enveloppe
Puissance de refroidissement	50 W l'alim. est obtenue par multipl. d'électricité spécif. par DeltaT (Tex.t-Tint.)

Complémentaires

Débit libre	Circuit externe : 450 m3/h Circuit interne : 450 m3/h
Surface d'échange	3,3 m ²
Type de commande	Thermostat
Plage de réglage de la température	20...50 °C
Nature du fluide	Air
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz
[In] courant assigné d'emploi maximal	0,7 A
Courant à l'appel	2,1 A
Puissance consommée maximale en W	150 W
Hauteur	Externe : 390 mm
Largeur	Externe : 600 mm
Profondeur	Externe : 365 mm
Poids	19 kg
Niveau de bruit	64 dB
Couleur	Gris RAL 7035
Conditions d'utilisation	Le coffret doit être au moins un IP54 La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure

Environnement

Degré de protection IP	IP54 IP interne IP22 IP externe
------------------------	------------------------------------

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------

La référence NSYCEA50W230VRE est remplacée par :



Echangeurs ClimasyS NSYCEA50

ClimasyS - échangeur latéral air/air - 50w/k - 230v - 50/60hz

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 01 janvier 2014 | Le remplacement de l'ancienne offre nécessite le changement du toit