

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys CR - résistance chauffante isolée - 100W - 110..250V

NSYCR100WU2C

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom Du Produit	ClimaSys CR
Type De Produit Ou Équipement	Résistance chauffante
Plage De Puissance	100 W
Tension D'Entrée	110 à 250 V% CA 50/60 Hz
Raccordement Électrique	4 bornes à vis 2,5 mm²

Complémentaires

Position De Montage	Verticale
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...70 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Certifications Du Produit	UL VDE
Matière	Corps :aluminium extrudé Couvercle :plastique
Hauteur	150 mm externe:
Largeur	60 mm externe:
Profondeur	90 mm externe:
Conditions D'Utilisation	Une protection électrique est nécessaire Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique Enveloppe étanche
Mode De Fixation	Par clips
Support De Montage	Rail DIN 35 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	13,0 cm
Poids De L'Emballage 1	352,0 g

Garantie contractuelle

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie

18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises