Fiche technique du produit

Spécifications

ClimaSys CR - résistance chauffante - 10W - 110..250V

NSYCR10WU2

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom Du Produit	ClimaSys CR
Type De Produit Ou Équipement	Résistance chauffante
Plage De Puissance	10 W
Tension D'Entrée	110 à 250 V% CA 50/60 Hz
Raccordement Électrique	Sur plage 2 x 0,75 mm² longueur: 300 mm

Complémentaires

Position De Montage	Verticale
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40…70 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20
Certifications Du Produit	UL VDE
Matière	Corps :aluminium extrudé
Hauteur	85 mm externe:
Largeur	25 mm externe:
Profondeur	57 mm externe:
Conditions D'Utilisation	Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique Une protection électrique est nécessaire Enveloppe étanche
Mode De Fixation	Par clips
Support De Montage	Rail DIN 35 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,000 cm
Poids De L'Emballage 1	126,000 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	105
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 2	40 cm
Longueur De L'Emballage 2	60 cm
Poids De L'Emballage 2	13,880 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	420
Hauteur De L'Emballage 3	45,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	67,520 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises