

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Actassi Coffret mural OPB 18U L600 P400 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035

NSYOPB18U4F

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Gamme                         | Actassi  |
| Nom Du Produit                | Actassi OPB  |
| Type De Produit Ou Équipement | Enveloppe 19"  |
| Application                   | Câblage  |
| Applications                  | Pour monter des équipements 19"<br>Pour protéger l'équipement de connectivité réseau   |
| Type D'Extensibilité          | Coffret ouvert   |
| Équipement De Support         | 2 montant 19" fixe en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)  |
| Fréquence                     | Porte vitrée   |
| Type De Porte                 | Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible<br>ouverture à 180 °  |
| Accessibilité                 | Côté<br>Avant<br>Arrière   |
| Pièces Amovibles              | Façade porte retirable sans outil<br>Haut plaque d'obturation<br>Bas plaque d'obturation<br>Arrière plaque d'obturation<br>Côté panneaux retirables sans outil |
| Couleur                       | Gris clair (RAL 7035)  |

### Complémentaires

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Composition De L'Appareil | 3 x entrées de câbles<br>1 x porte vitrée façade<br>2 x panneaux côté<br>2 x montants 19" façade<br>1 x structure ouverte |
| Charge Nominale           | 50 kg statique<br>3 kg par unité  |
| Face Arrière              | Entrée défonçable   |
| Profil                    | Panneau   |
| Nombre De Découpes        | 1 découpecôté<br>1 découpebas<br>1 découpehaut  |
| Mode D'Installation       | Mural   |
| Matière                   | Tôle d'acier: structure<br>Tôle d'acier: porte<br>Verre sécurit: porte<br>Acier galvanisé: montant                        |
| Finition De La Surface    | Poudre époxy-polyester  |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Largeur</b>          | 600 mm |
| <b>Hauteur</b>          | 915 mm |
| <b>Profondeur</b>       | 400 mm |
| <b>Poids Du Produit</b> | 28 kg  |
| <b>Nombre De Racks</b>  | 18U    |
| <b>Région Cible</b>     | Europe |

## Environnement

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tenue Aux Chocs Ik</b>     | IK08 se conformer à CEI 62262 |
| <b>Degré De Protection Ip</b> | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| <b>Normes</b>                 | CEI 60297-3-100<br>EIA-310D   |

## Emballage

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Type D'Emballage 1</b>             | PCE      |
| <b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b> | 1        |
| <b>Hauteur De L'Emballage 1</b>       | 46,0 cm  |
| <b>Largeur De L'Emballage 1</b>       | 66,0 cm  |
| <b>Longueur De L'Emballage 1</b>      | 99,0 cm  |
| <b>Poids De L'Emballage 1</b>         | 28,0 kg  |
| <b>Type D'Emballage 2</b>             | PAM      |
| <b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b> | 3        |
| <b>Hauteur De L'Emballage 2</b>       | 112,0 cm |
| <b>Largeur De L'Emballage 2</b>       | 100,0 cm |
| <b>Longueur De L'Emballage 2</b>      | 120,0 cm |
| <b>Poids De L'Emballage 2</b>         | 97,4 kg  |

## Garantie contractuelle

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Garantie</b> | 18 mois |
|-----------------|---------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS Oui

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises