

Fiche technique du produit

Spécifications



Thalassa PLA - Armoire polyester 1250x1000x420 - IP65 - vitrée Ral 7035

NSYPLA12104TG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Nom Du Produit	Thalassa PLA
Type De Boîtier	Polyvalent
Type De Produit Ou Équipement	Enveloppe juxtaposable
Version	PLA
Hauteur Nominale	1250 mm
Largeur Nominale	1000 mm
Profondeur Nominale	420 mm
Installation Du Coffret	Posé au sol
Composition De L'Appareil	1 partie supérieure 1 partie inférieure 2 cloisons latérales 2 porte 2 panneau arrière

Complémentaires

Type De Carter	Partie supérieure fermée et partie inférieure fermée assemblées
Type De Porte	Transparent avant
Nombre De Portes	2 porte(s)
Ouverture De Porte	Droite et gauche (120 °)
Type De Verrou	Fermeture 4 points, double barre 5mm
Accessibilité	Arrière Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières Panneau arrière par l'élément de fixation
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 UL 508 A
Degré De Protection Nema	NEMA 1 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 12
Certifications Du Produit	DNV Maritime Veritas UL/cUL listed
Classe D'Isolation Électrique	Classe II

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529 (totalement fermées)
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 se conformer à CEI 62262 (porte transparente)
Tenue Au Feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température Ambiante De Stockage	-35...90 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	129,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	103,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	48,0 cm
Poids De L'Emballage 1	60,813 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	120 cm
Largeur De L'Emballage 2	100 cm
Longueur De L'Emballage 2	143 cm
Poids De L'Emballage 2	124 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises