

Fiche technique du produit

Spécifications



Thalassa PLA - Armoire polyester toit 1250x1000x420 - IP44 Ral 7035

NSYPLAT12104G

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Nom Du Produit	Thalassa PLA
Type De Boîtier	Polyvalent
Type De Produit Ou Équipement	Enveloppe juxtaposable
Version	PLAT
Hauteur Nominale	1250 mm
Largeur Nominale	1000 mm
Profondeur Nominale	420 mm
Installation Du Coffret	Posé au sol
Composition De L'Appareil	1 partie supérieure 1 partie inférieure 2 cloisons latérales 2 porte 2 panneau arrière 1 auvent

Complémentaires

Type De Carter	Partie supérieure ouverte et partie inférieure fermée assemblées
Type De Porte	Pleine avant
Nombre De Portes	2 porte(s)
Ouverture De Porte	Droite et gauche (120 °)
Type De Verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
Accessibilité	Partie supérieure ouverte avec auvent Avant Arrière
Pièces Amovibles	Porte par charnières Panneau arrière par l'élément de fixation Auvent par l'élément de fixation
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications Du Produit	Veritas
Classe D'Isolation Électrique	Classe II

Environnement

Degré De Protection Ip	IP44 se conformer à CEI 60529 (avec auvent ventilé)
------------------------	---

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262 (porte lisse)
Tenue Au Feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température Ambiante De Stockage	-35...90 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	129,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	103,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	48,0 cm
Poids De L'Emballage 1	63,246 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	120 cm
Largeur De L'Emballage 2	100 cm
Longueur De L'Emballage 2	143 cm
Poids De L'Emballage 2	122 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises