

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Thalassa PLD - Armoire polyester 850x590x320 DIN Ral 7035



NSYPLD860G

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2022

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

### Principales

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Gamme                   | Thalassa                              |
| Catégorie               | Boîtier                               |
| Version                 | PLD                                   |
| Type D'Extensibilité    | Boîtier DIN<br>Coffret de répartition |
| Hauteur Nominale        | 850 mm                                |
| Largeur Nominale        | 590 mm                                |
| Profondeur Nominale     | 320 mm                                |
| Installation Du Coffret | Posé au sol                           |
| Compatibilité Produit   | Fusible 0                             |

### Complémentaires

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition De L'Appareil | 1 partie supérieure<br>1 partie inférieure<br>2 cloisons latérales<br>1 panneau arrière<br>1 serrure à clé<br>1 porte |
| Type De Carter            | Partie supérieure fermée et partie inférieure ouverte assemblées                                                      |
| Type De Porte             | Pleine avant                                                                                                          |
| Nombre De Portes          | 1 porte(s)                                                                                                            |
| Ouverture De Porte        | Réversible (180 °)                                                                                                    |
| Type De Verrou            | Serrure à clé                                                                                                         |
| Numéro De Clé             | 1242 E                                                                                                                |
| Accessibilité             | Partie inférieure ouverte<br>Avant                                                                                    |
| Pièces Amovibles          | Porte par charnières                                                                                                  |
| Matière                   | Polyester renforcé de fibres de verre                                                                                 |
| Couleur                   | Gris (RAL 7035)                                                                                                       |

### Environnement

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                 | CEI 62208                                                                                                                                          |
| Degré De Protection Ip | IP43 se conformer à CEI 60529 (avec partie inférieure ouverte type socle)<br>IP54 se conformer à CEI 60529 (avec kit de scellement supplémentaire) |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Tenue Aux Chocs Ik               | IK10 se conformer à CEI 62262 (porte lisse) |
| Tenue Au Feu                     | 960 °C se conformer à CEI 62208             |
| Température Ambiante De Stockage | -35...90 °C                                 |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 88 cm   |
| Largeur De L'Emballage 1       | 34,5 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 59,5 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 19 kg   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)