

Fiche technique du produit

Spécifications



Thalassa PLM - Coffret polyester 308x250x160+chassis metallique - IP66 Ral 7035

NSYPLM3025PG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Nom Du Produit	Thalassa PLM
Nom De L'Appareil	PLM
Type De Boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur Nominale	308 mm
Largeur Nominale	255 mm
Profondeur Nominale	160 mm
Installation Du Coffret	Mural
Composition De L'Appareil	1 corps 1 porte 1 châssis plein 1 verrou
Type De Porte	Pleine
Type De Verrou	Verrou double bar 3 mm

Complémentaires

Nombre De Verrous	1
Description Châssis	Pleine acier
Accessibilité	Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières Platine de montage par l'élément de fixation
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	NEMA classification 13 NEMA classification 4X CEI 62208
Certifications Du Produit	UL
Classe D'Isolation Électrique	Classe II

Environnement

Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262
Tenue Au Feu	960 °C se conformer à CEI 62208

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De L'Air Ambiant En
Fonctionnement

-40...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	26,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	18,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	33,0 cm
Poids De L'Emballage 1	3,3 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	90
Hauteur De L'Emballage 2	120 cm
Largeur De L'Emballage 2	100 cm
Longueur De L'Emballage 2	147 cm
Poids De L'Emballage 2	347 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises