

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# NSYPLS2727G

Thalassa PLS - Boite avec couvercle transparent  
27x27x18 Ral 7035

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLS
Nom de l'appareil	PLS
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Catégorie	Boîtes modulables isolantes
Hauteur nominale	270 mm
Largeur	270 mm
Profondeur nominale	180 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	Couvercle 1 sur l'enveloppe Vis de fermeture Partie arrière 1 sur l'enveloppe
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle bas transparent
Type de verrou	Vis à fente

### Complémentaires

Pièces amovibles	Cover vis de fermeture
Matière	Polycarbonate couvercle Polyester renforcé de fibres de verre arrière
Couleur	Gris RAL 7035 corps
Normes	NEMA 4X CEI 62208 NEMA classification 13
Certifications du produit	UL

### Environnement

Classe d'isolation électrique	Classe II
-------------------------------	-----------

Degré de protection IP	IP65 IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 IEC 62262
Tenue au feu	960 °C CEI 62208
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1511 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------