


Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SF/SM - châssis pivotant 19p - partiel - 15U - H735xL600/800mm

NSYRSWP15

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Type De Produit Ou Équipement	Rack 19"
Application	Application électronique
Dimensions Nominales De L'Armoire	- H: 735 mm
Type De Support	Bascule partielle
Emplacement De Montage	Avant de l'enveloppe
Support De Montage	Support de châssis tournant partiel 19"
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Composition De L'Appareil	1 rack
Nombre D'Unités 19"	15

Complémentaires

Matière	Acier
Type De Coffret Dédié	Armoire
Finition De La Surface	Galvanisé
Type De Verrou	Serrure double barre 5 mm
Mode De Fixation	Par l'élément de fixation
Réglage	Ajustable en profondeur par pas de 25 mm
Charge Permanente Admissible	2 kg par unité
Ouverture Des Racks 19"	Réversible 120 °
Hauteur	735 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	735 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	51,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	73,5 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	3,6 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	50,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	53,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises