

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial S3D - H1200xL800xP400 + châssis plein

NSYS3D12840P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial S3D
Application	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur Nominale De L'Enveloppe	1200 mm
Largeur Nominale De L'Enveloppe	800 mm
Profondeur Nominale De L'Enveloppe	400 mm
Type De Porte	Pleine
Type De Châssis Plein	Pleine
Type De Plaque Passe-Câbles	Standard
Type D'Accessoire D'Installation	Montage mural
Composition De L'Appareil	1 corps 2 plaque passe-câbles 1 châssis plein 1 porte avec serrure

Complémentaires

Type De Corps	Corps pièce unique Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur
Nombre De Portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Verrou	Verrou 3 points, double bar 3 mm
Accessibilité	Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis Platine de montage par l'élément de fixation
Matière	Enveloppe :acier Platine de montage :acier galvanisé
Finition De Surface	Enveloppe :poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications Du Produit	BV cUL DNV UL LR GL

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids Du Produit	68 kg
------------------	-------

Environnement

Degré De Protection Nema	NEMA 4X/13
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262
Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	122,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	82,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	45,4 cm
Poids De L'Emballage 1	68,0 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	120 cm
Largeur De L'Emballage 2	100 cm
Longueur De L'Emballage 2	96 cm
Poids De L'Emballage 2	145 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises