


Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial S3D - coffret sismique 6G 600x500x250 + châssis

NSYS3D6G6525P

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	S3D 6G
Application Armoire	Sismique
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier
Hauteur Nominale De L'Enveloppe	600 mm
Largeur Nominale De L'Enveloppe	500 mm
Profondeur Nominale De L'Enveloppe	250 mm
Type De Porte	Pleine
Type De Châssis Plein	Renforcer
Installation Du Coffret	Mural
Composition De L'Appareil	1 corps 1 porte 1 verrou 2 support de fixation 1 châssis plein 1 composants de terre porte et verrou 1 plaque passe-câbles
Continuité À La Terre	Branchement de mise à la terre entre corps et porte

Complémentaires

Type De Corps	Corps pièce unique Rail avant en forme de gouttière
Nombre De Portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture De Porte	Droite (120 °)
Type De Verrou	Fermeture 1 point
Type De Serrure	EDF 1600
Type De Levier De Manœuvre	Bouton de verrouillage
Accessibilité	Avant
Pièces Amovibles	Plaque passe-câbles par vis
Matière	Acier
Epaisseur	Corps: 2 mm Porte: 2 mm Plaque passe-câbles: 1,5 mm
Finition De Surface	Poudre époxy-polyester

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couleur	Gris (RAL 7035)
Poids Du Produit	29 kg

Environnement

Traitement De Surface	87 % peinture décontaminante se conformer à NF T 30-501.
Normes	CEI 62208 EDF CRT 91 C 112 00
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262
Performances Sismiques	Essais sismiques 6G se conformer à EDF CRT 91 C 112 00

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	31,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	53,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	69,0 cm
Poids De L'Emballage 1	29,0 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	130,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	192,4 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.