

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - 800x600x250mm

NSYS3X8625

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial S3X
Type De Boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur Nominale	800 mm
Largeur Nominale	600 mm
Profondeur Nominale	250 mm
Installation Du Produit	Montage mural
Composition De L'Appareil	1 corps 1 porte 2 verrou : porte 2 profil vertical perforé percé : porte

Complémentaires

Type De Carter	Corps pièce unique, structure en croix Rail avant en forme de gouttière
Type De Porte	Pleine
Nombre De Portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Verrou	Verrou 2 points, double bar 3 mm
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Type De Plaque Passe-Câbles	Sans plaque presse-étoupe
Accessibilité	Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières
Matière	Corps et porte :acier inoxydable 304L Verrou :zamak Charnière :acier inoxydable
Finition De Surface	Corps et porte :brossé Scotch-Brite® Verrou :chromé
Poids Du Produit	22,474 kg

Environnement

Normes	CEI 62208
Certifications Du Produit	CAN/CSA 22 UL 508 type A

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262
Caractéristique D'Environnement	Spécial hygiène Corrosif

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	81,99 cm
Largeur De L'Emballage 1	61,49 cm
Longueur De L'Emballage 1	27 cm
Poids De L'Emballage 1	22,48 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	199 cm
Largeur De L'Emballage 2	100 cm
Longueur De L'Emballage 2	120 cm
Poids De L'Emballage 2	296,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises