

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SDX - pupitre - acier inoxydable 304L - 1000x1200x600mm

NSYSDX12

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial SDX
Type De Boîtier	Polyvalent
Catégorie	Pupitre de commande
Hauteur Nominale	1000 mm
Largeur Nominale	800 mm
Profondeur Nominale	500 mm
Installation Du Produit	Au sol
Destination Du Produit	Composants de dialogue
Composition De L'Appareil	1 structure 2 porte 1 panneau arrière 1 verrou : porte 4 rail réglable 1 plaque passe-câbles 2 retenue pneumatique : couvercle de pupitre 5 cache de protection : en haut du pupitre de contrôle

Complémentaires

Type De Carter	Structure monobloc soudée pliée
Type De Porte	Pleine
Nombre De Portes	Face avant : 2 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Verrou	Verrou 2 points, double bar 3 mm
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Type De Plaque Passe-Câbles	Pleine
Accessibilité	Avant Arrière
Pièces Amovibles	Porte par charnières Panneau arrière par vis Plaque passe-câbles par clips
Matière	Structure, porte et panneau arrière :acier inoxydable 304L Verrou :zamak Charnière :acier inoxydable
Finition De Surface	Structure, porte et panneau arrière :brossé Scotch-Brite® Verrou :chromé

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Epaisseur	1,5 mm
-----------	--------

Environnement

Normes	CEI 62208
Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262
Caractéristique D'Environnement	Corrosif Spécial hygiène
Poids Du Produit	85 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	114,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	121,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	61,5 cm
Poids De L'Emballage 1	85,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit