


Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SF - baie 19p - assemblé - 1200x600x800mm

NSYSF12680E

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Plage Étendue	Spacial SF-E
Application	Application électronique
Type De Produit Ou Équipement	Enveloppe juxtaposable
Hauteur Nominale De L'Enveloppe	1200 mm
Largeur Nominale De L'Enveloppe	600 mm
Profondeur Nominale De L'Enveloppe	800 mm
Installation Du Coffret	Posé au sol
Composition De L'Appareil	1 structure 1 système de verrouillage à poignée : porte 1 toit 2 porte : avant et arrière 2 panneaux latéraux

Complémentaires

Type De Structure	Panneaux et portes intégrés à la structure Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur Structure perforée avec pas de 25 mm Formé à partir d'une section unique
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Porte	Pleine avant Vitré arrière
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Type De Plaque Passe-Câbles	Sans plaque presse-étoupe
Type De Verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm portes avant et arrière
Nombre De Portes	Avant et arrière : 2 porte(s)
Accessibilité	Arrière Côtés du boîtier Avant
Pièces Amovibles	Porte par vis charnière Toit par vis Panneau latéral par vis
Matière	Encadrement : acier galvanisé Montants : acier galvanisé Porte : tôle d'acier Panneaux : tôle d'acier Charnière : zamak Poignée : polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Finition De Surface	Poudre époxy-polyester

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005)
---------	--

Environnement

Normes	CEI 62208
Degré De Protection Nema	NEMA 3R/12
Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 se conformer à CEI 62262 (de porte transparente) IK10 se conformer à CEI 62262 (de porte pleine)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	64,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	89,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	133,0 cm
Poids De L'Emballage 1	93,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises