

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SFX - cellule - acier inoxydable 304L - 1800x1200x400mm

NSYSFX181240

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial SFX
Type De Boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe juxtaposable
Hauteur Nominale	1800 mm
Largeur Nominale	1200 mm
Profondeur Nominale	400 mm
Installation Du Produit	Au sol
Composition De L'Appareil	1 structure 2 porte avec cadre de renfort 1 système de verrouillage à poignée : porte 4 support de platine de montage 1 plaque passe-câbles

Complémentaires

Type De Carter	Structure monobloc soudée pliée Panneau arrière intégré
Type De Porte	Pleine
Nombre De Portes	Face avant : 2 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Verrou	Serrure 3 points, poignée avec insert 5 mm double barre
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Type De Plaque Passe-Câbles	Pleine
Accessibilité	Côté Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières Support de platine de montage par vis Plaque passe-câbles par clips
Matière	Structure et porte : acier inoxydable 304L Poignée : zamak Charnière : acier inoxydable
Finition De Surface	Enveloppe : brossé Scotch-Brite® Poignée : peint
Poids Du Produit	120 kg

Environnement

Normes	CEI 62208
--------	-----------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262
Caractéristique D'Environnement	Corrosif Spécial hygiène

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	50,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	125,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	192,0 cm
Poids De L'Emballage 1	117,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises