

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SM - armoire monobloc - 1 porte - châssis plein - 1400x600x300mm

NSYSM14630P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial SM
Type De Produit Ou Équipement	Enveloppe compact
Application	Polyvalent
Type D'Accessoire D'Installation	Au sol
Composition De L'Appareil	1 corps 1 plaque passe-câbles 1 système de verrouillage à poignée : porte 4 support de platine de montage 1 châssis plein 1 porte
Pièces Amovibles	Porte par vis charnière Platine de montage par vis support de platine de montage Support de platine de montage par vis
Hauteur Nominale De L'Enveloppe	1400 mm
Largeur Nominale De L'Enveloppe	600 mm
Profondeur Nominale De L'Enveloppe	300 mm

Complémentaires

Nombre De Portes	Avant : 1 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Porte	Pleine
Type De Verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
Type De Carter	Corps d'une seule pièce avec panneau arrière soudé Partie frontale formant un cadre rigide avec coins soudés
Type De Châssis Plein	Pleine
Type De Plaque Passe-Câbles	Standard
Entrée De Câble	1 entrée
Matière	Platine de montage :acier galvanisé Corps :tôle d'acier Porte :tôle d'acier Charnière :zamak
Finition De Surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005)
Accessibilité	Avant
Poids Du Produit	70 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	CEI 62208
Certifications Du Produit	UL BV DNV
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262
Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	153,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	64,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	39,0 cm
Poids De L'Emballage 1	70,0 kg
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	78 cm
Largeur De L'Emballage 2	65 cm
Longueur De L'Emballage 2	153 cm
Poids De L'Emballage 2	135 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises