

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - châssis plein - 2000x1600x600mm

NSYSM2016602DP

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial SM
Type De Produit Ou Équipement	Enveloppe compact
Application	Polyvalent
Type D'Accessoire D'Installation	Au sol
Composition De L'Appareil	1 corps 2 porte 2 plaque passe-câbles 1 système de verrouillage à poignée : porte 1 système de blocage : porte gauche 4 support de platine de montage 1 châssis plein
Pièces Amovibles	Porte par vis charnière Platine de montage par vis support de platine de montage Support de platine de montage par vis
Hauteur Nominale De L'Enveloppe	2000 mm
Largeur Nominale De L'Enveloppe	1600 mm
Profondeur Nominale De L'Enveloppe	600 mm

Complémentaires

Nombre De Portes	Avant : 2 porte(s)
Ouverture De Porte	Gauche (120 °) Droite (120 °)
Type De Porte	Pleine
Type De Verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm
Type De Carter	Partie frontale formant un cadre rigide avec coins soudés Corps d'une seule pièce avec panneau arrière soudé
Type De Châssis Plein	Pleine
Type De Plaque Passe-Câbles	Standard
Entrée De Câble	1 entrée
Matière	Platine de montage :acier galvanisé Corps :tôle d'acier Porte :tôle d'acier Charnière :zamak
Finition De Surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005)
Accessibilité	Avant

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids Du Produit	245 kg
------------------	--------

Environnement

Normes	CEI 62208
Certifications Du Produit	BV DNV UL
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262
Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	213,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	164,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	69,0 cm
Poids De L'Emballage 1	245,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises