

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Spacial - toit ventilé cellule SF 800x800mm



NSYSVR808

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gamme                                      | Spacial                                   |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire d'enveloppe                    |
| Type De Produit Ou Équipement              | Toit ventilé                              |
| Application                                | Application électronique<br>Polyvalent    |
| Emplacement De Montage                     | Sur dessus de l'enveloppe                 |
| Compatibilité De Gamme                     | Spacial Spacial SF enveloppe juxtaposable |
| Composition De L'Appareil                  | 4 élévateur<br>1 toit                     |
| Quantité Du Lot                            | Lot de 1                                  |

### Complémentaires

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Matière                | Acier<br>Plastique                                                       |
| Couleur                | Gris (RAL 7035)<br>Gris                                                  |
| Finition De La Surface | Poudre époxy-polyester                                                   |
| Mode De Fixation       | Par élévateurs - type de vis M12 - point de fixation de toit emplacement |
| Hauteur                | 72 mm                                                                    |
| Largeur                | 770 mm réel:<br>800 mm nominal:                                          |
| Profondeur             | 770 mm réel:<br>800 mm nominal:                                          |
| Degré De Protection Ip | IP30 se conformer à CEI 60529                                            |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 8,0 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 77,5 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 78,5 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 13,0 kg |
| Type D'Emballage 2             | P12     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 8       |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Hauteur De L'Emballage 2  | 78,0 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2  | 80,0 cm  |
| Longueur De L'Emballage 2 | 120,0 cm |
| Poids De L'Emballage 2    | 117,0 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach   [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue   Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine   [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental   [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité   Pas d'opérations particulières de recyclage requises