

Fiche technique du produit

Caractéristiques

NSYTBP11116

Thalassa - boîte industrielle - 116x116x62mm - PC

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa TBP
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Catégorie	Boîte industrielle
Hauteur	116 mm
Largeur	116 mm
Profondeur	62 mm
Hauteur intérieure	105 mm
Largeur intérieure	105 mm
Profondeur interne	55 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1x corps 1x couvercle 4x vis de capot
Quantité par lot	Lot de 5
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle bas plein
Fixation du couvercle	Vis en plastique
Type de verrou	Étanchéité : plat tournevis vis prisonnière
Pièces amovibles	Cover, par vis prisonnière

Complémentaires

Matière	Polycarbonate
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 UL 508 A
Certifications du produit	DEMKO SEMKO

TÜV
UL

Classe d'isolation électrique	Classe II
Degré de protection IP	IP66 se conformer à NEMA 4,4X
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à IEC 62262
Tenue au feu	960 °C
Température ambiante pour le stockage	-15...60 °C
Température de fonctionnement	-25...80 °C
Poids	0,171 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------