

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Pont enfichable - 10 points - pour bornes 6mm<sup>2</sup> - gris

NSYTRAL610GR

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 août 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

### Principales

|                                            |                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | Linergy                                                                                  |
| Nom Du Produit                             | Linergy TR                                                                               |
| Type De Produit Ou Équipement              | Pont enfichable                                                                          |
| Nom De L'Appareil                          | TRA                                                                                      |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire de connexion                                                                  |
| Conformité                                 | TRV borne à vis borne<br>TRP push-in borne<br>TRR borne à ressort borne<br>TRH IDC borne |
| Nombre De Voies                            | 10 voies                                                                                 |

### Complémentaires

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Section De Câble       | 6 mm <sup>2</sup>     |
| Nombre De Connexions   | 3<br>2                |
| Nombre D'Entrée Mesure | 3<br>4<br>6<br>2<br>1 |
| Quantité Du Lot        | Lot de 10             |
| Poids Du Produit       | 19,4 g                |
| Couleur                | Gris                  |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 1,0 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 13,5 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 17,5 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 19,0 g  |
| Type D'Emballage 2             | BAG     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 10      |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 1,0 cm  |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Largeur De L'Emballage 2       | 13,5 cm  |
| Longueur De L'Emballage 2      | 17,5 cm  |
| Poids De L'Emballage 2         | 194,0 g  |
| Type D'Emballage 3             | S01      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 240      |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 15,0 cm  |
| Largeur De L'Emballage 3       | 15,0 cm  |
| Longueur De L'Emballage 3      | 40,0 cm  |
| Poids De L'Emballage 3         | 4,834 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs

Oui
- ✓

Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach      | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                             |
| Directive Rohs Ue     | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                       |
| Régulation Rohs Chine | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil De Circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                          |