Fiche technique du produit

Spécifications



Borne à vis 2 niveaux - conducteur de protection - 4 points - 4mm² - vert/jaune

NSYTRV44DPE

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Nom Du Produit	Linergy TR
Type De Produit Ou Équipement	Bornier
Nom De L'Appareil	TRV
Type De Bornier	Conducteur de protection
Nombre De Points Multiples De Connexion	2
Mode D'Installation	Encliquetable
Section Nominale	4 mm²
Longueur	69,9 mm
Couleur	Vert jaune
Quantité Du Lot	Lot de 50

Complémentaires

Largeur	6,2 mm
Hauteur	65 mm
Mode De Raccordement	1 borne à vis: en amont 1 borne à vis: en aval
Nombre De Connexions	2
Position Du Raccordement	Latérale
Nombre D'Entrée Mesure	4
Section De Câble	0,14…6 mm², rigide 0,2…4 mm², souple avec extrémité de câble 0,14…6 mm², souple sans extrémité de câble
Couple De Serrage	0,6…0,8 N.m
Longueur De Dénudage Des Fils	9 mm
Type D'Outil	Raccordement: tournevis Déconnexion: tournevis
Matière	Polyamide 6/6: boîtier isolant
Perte Diélectrique	0,01 à 1 MHz se conformer à CEI 60250 0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
Constante Diélectrique	3,7 à 1 MHz
Résistivité	10000 MΩ.m se conformer à CEI 60093 10000 MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Résistance De Surface	1000 GΩ se conformer à CEI 60093 1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
Résistance De Glissement	500 CTI (> 400 kB) se conformer à CEI 60093 500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
Tenue À La Flamme	V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
Poids Du Produit	23,3 g
Compatibilité De Gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Accessoires Associés	Enveloppes Spacial

Environnement

Certifications Du Produit	LR GL CSA ATEX EAC DNV CEI-Ex cURus
Tenue Diélectrique	1000 V se conformer à CEI 60243-1
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-40…130 °C se conformer à CEI 60216-1 -40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	31,6 cm
Poids De L'Emballage 1	23 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	7 cm
Largeur De L'Emballage 2	8 cm
Longueur De L'Emballage 2	32 cm
Poids De L'Emballage 2	1,205 kg
Type D'Emballage 3	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 3	200
Hauteur De L'Emballage 3	15 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	5,191 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises