


Fiche technique du produit

Spécifications



Unica Studio Métal - plaque de finition - Black aluminium liseré Anthracite - 3P

NU280653

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 sept. 2024

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2024

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Design	Unica Studio Metal
Nombre De Postes	3 postes
Sens De Montage	Horizontal/vertical
Type De Cadre	Triple
Nombre De Modules	3 x 2 modules
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Black aluminium
Couleur Latérale	Noir (RAL 7021)

Complémentaires

Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition Polycarbonate: plaque intermédiaire
Finition De La Surface	Finition pointillée
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Largeur	227 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids Du Produit	0,047 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
----------------------	------

Degré De Protection (Ip)	IP21 D
--------------------------	--------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	1 cm
--------------------------	------

Largeur De L'Emballage 1	8,5 cm
--------------------------	--------

Longueur De L'Emballage 1	22,7 cm
---------------------------	---------

Poids De L'Emballage 1	50 g
------------------------	------

Type D'Emballage 2	BB1
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 2	3
--------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 2	5,5 cm
--------------------------	--------

Largeur De L'Emballage 2	11 cm
--------------------------	-------

Longueur De L'Emballage 2	24,7 cm
---------------------------	---------

Poids De L'Emballage 2	210 g
------------------------	-------

Type D'Emballage 3	S03
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 3	51
--------------------------------	----

Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
--------------------------	-------

Largeur De L'Emballage 3	30 cm
--------------------------	-------

Longueur De L'Emballage 3	40 cm
---------------------------	-------

Poids De L'Emballage 3	4,028 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises