

Fiche technique du produit NU306718AS

Caractéristiques

Unica - prise double lum 2P+T - DE - 45° - bornier à vis - Blanc - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Alimentation externe
Fonction produit	Prise électrique
Présentation du produit	Mécanisme
Nombre de prises d'alimentation	2
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec éclipses
Standard de prise	Allemand
Description standard de la prise	Avec terre standard Germanique
Position de la prise de terre	45° ground lug

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	16 A, 250 V CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de modules	4 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Voyant lumineux	Rouge lampe pour indicateur rouge : 1,5 mA
Bornes de raccordement	Bornes à vis IPT (Isolates Piercing Terminal)
Section de câble	De 0 à 2,5 mm ² câble(s), 2 - rigidité du câble: souple De 0 à 2,5 mm ² câble(s), 2 - rigidité du câble: rigide
Capacité coupe-charge minimum	100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi: 0.6
Durée de vie électrique	10000 cycle (cos phi: 0.8)
Résistance d'isolement	> 5 MΩ @500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Matière	Couvercle de mécanisme : PC
Finition de la surface	Brillant
Quantité du lot	Film plastique souple : lot de 1
Normes	IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2

Certifications du produit	Aenor EAC
Profondeur d'encastrement	31,1 mm
Profondeur	40,4 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	90 mm
Poids	0,079 kg
Traitement de surface	Non traité

Environnement

Température de fonctionnement maximale	-5...35 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP 21D
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques