

# Fiche technique du produit NU306954

## Caractéristiques

Unica - prise double 2P+T - FR - 45° - connexion rapide - Anthracite - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	Unica
Application	Alimentation externe
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Présentation du produit	Mécanisme
Nombre de prises d'alimentation	2
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec obturateurs
Standard de prise	Français
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Position de la prise de terre	Cosse de mise à la terre à 45°

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Courant assigné d'emploi	16 A at 250 V AC
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de modules	4 modules
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Anthracite (RAL 7021)
Raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	0...2.5 mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - cable stiffness: flexible 0...2.5 mm <sup>2</sup> cable(s), 2 - cable stiffness: rigid
Capacité coupe-charge minimum	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Durée de vie électrique	10000 cycles, cos phi = 0.8
Résistance d'isolement	> 5 MOhm at 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Matière	PC: mechanism cover
Finition de la surface	Peint
Quantité par lot	Lot de 1 sans emballage
Normes	IEC 60884-1 NF C 61-314
Certifications du produit	NF

Profondeur d'encastrement	30 mm
Profondeur	39,4 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	90 mm
Poids	0,075 kg
Traitement de surface	Peint
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...35 °C
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP3x
Caractéristique d'environnement	Acétone Décolorant Résistant aux UV Pétrole Huile Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	70 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	858 g
Hauteur de l'emballage 2	8 cm
Largeur de l'emballage 2	22,5 cm
Longueur de l'emballage 2	28 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	90
Poids de l'emballage 3	8,618 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Contractual warranty

Garantie	18 mois
----------	---------